

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.1/2-20****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130035 1.1/2-20 |
| GTIN | 4062406040390 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 38,1 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 36,89 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Řezný materiál | HSS E |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Stopka 4hran □ | 24 mm |
| Závit Ø | 38,1 mm |
| Stoupání závitů | 1,27 mm |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Ø otvoru pod závit | 36,89 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Hloubka závitu | 76,2 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Celková délka L | 200 mm |
| Chodů na palec | 20 |
| Druh závitu | UN |
| Rozměr závitu | 1.1/2-20 UN |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |