

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: NO.10-56****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 NO.10-56
GTIN	4062406034382
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 56  
Závit Ø: 4,83 mm  
Celková délka L: 70 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 4,39 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Závit Ø	4,83 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	14,49 mm

Stoupání závitu	0,454 mm
Chodů na palec	56
Norma	DIN 371
Celková délka L	70 mm
Ø otvoru pod závit	4,39 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	10-56 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník