

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: NO.10-48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 NO.10-48
GTIN	4062406038878
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 48  
Závit Ø: 4,83 mm  
Celková délka L: 70 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 4,35 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Celková délka L	70 mm
Stoupání závitu	0,529 mm
Hloubka závitu	14,49 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Chodů na palec	48

Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	4,83 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	4,35 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	10-48 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník