

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: NO.2-64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 NO.2-64
GTIN	4062406038748
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 64
Závit Ø: 2,18 mm
Celková délka L: 45 mm
Ø stopky D_s: 2,8 mm
Stopka 4hran □: 2,1 mm
Ø otvoru pod závit: 1,9 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	45 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	1,9 mm
Hloubka závitů	6,54 mm

Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	2,8 mm
Chodů na palec	64
Stoupání závitu	0,399 mm
Závit Ø	2,18 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	2-64 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník