

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 3/8-16
GTIN	4062406037000
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 9,525 mm
Celková délka L: 100 mm
Ø stopky D_s: 10 mm
Stopka 4hran □: 8 mm
Ø otvoru pod závit: 7,95 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	8 mm
Stoupání závitů	1,588 mm
Závit Ø	9,525 mm
Chodů na palec	16
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Celková délka L	100 mm

Ø otvoru pod závit	7,95 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	10 mm
Hloubka závitů	28,59 mm
Druh závitů	UNC-LH
Rozměr závitů	3/8-16 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník