

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 7/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 7/16-20
GTIN	4062406037055
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 11,11 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 9 mm
Stopka 4hran □: 7 mm
Ø otvoru pod závit: 9,9 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	20
Hloubka závitů	33,33 mm
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D _s	9 mm

Závit Ø	11,11 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Ø otvoru pod závit	9,9 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitů	UNF-LH
Rozměr závitů	7/16-20 UNF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník