

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 7/8-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 7/8-20
GTIN	4062406037505
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 22,23 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 18 mm
Stopka 4hran □: 14,5 mm
Ø otvoru pod závit: 21,15 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	14,5 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	20
Stoupání závitů	1,27 mm
Hloubka závitů	66,69 mm
Závit Ø	22,23 mm

Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	21,15 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Celková délka L	140 mm
Norma	DIN 376
Druh závitu	UNEF-LH
Rozměr závitu	7/8-20 UNEF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník