

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 0,390-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 0,390-27
GTIN	4062406041496
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 27  
Závit Ø: 9,906 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 9 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Celková délka L	100 mm
Závit Ø	9,906 mm
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitů	19,812 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	8 mm
Stoupání závitů	0,94 mm

Ø otvoru pod závit	9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Chodů na palec	27
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	0,390-27 UNS LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník