

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 11/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 11/16-12
GTIN	4062406037369
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 17,462 mm  
Celková délka L: 125 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 14 mm  
Stopka 4hran □: 11 mm  
Ø otvoru pod závit: 15,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	2,117 mm
Chodů na palec	12
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Ø otvoru pod závit	15,5 mm

Stopka 4hran □	11 mm
Závit Ø	17,462 mm
Hloubka závitů	34,92 mm
Norma	DIN 376
Celková délka L	125 mm
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	11/16-12 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník