

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 2-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 2-14
GTIN	4062406038670
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 50,8 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 49,25 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	101,6 mm
Chodů na palec	14
Norma	DIN 376
Závit Ø	50,8 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Počet drážek na třísky	4

Počet břitů Z	4
Celková délka L	250 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Ø otvoru pod závit	49,25 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	2-14 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník