

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1/4-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1/4-20
GTIN	4062406034603
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 6,35 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 7 mm
Stopka 4hran □: 5,5 mm
Ø otvoru pod závit: 5,11 mm

Technický popis

Chodů na palec	20
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	7 mm
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	5,5 mm
Ø otvoru pod závit	5,11 mm

Stoupání závitu	1,27 mm
Celková délka L	80 mm
Hloubka závitu	19,05 mm
Závit Ø	6,35 mm
Počet břitů Z	3
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	1/4-20 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník