

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.11/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.11/16-16
GTIN	4062406036140
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 42,862 mm  
Celková délka L: 220 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 36 mm  
Stopka 4hran □: 29 mm  
Ø otvoru pod závit: 41,35 mm

**Technický popis**

Závit Ø	42,862 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Chodů na palec	16
Stoupání závitů	1,588 mm
Celková délka L	220 mm

Ø otvoru pod závit	41,35 mm
Hloubka závitů	85,72 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Počet drážek na třísky	4
Druh závitů	UN
Rozměr závitů	1.11/16-16 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník