

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: NO.1-64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 NO.1-64
GTIN	4062406000158
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 64
Závit Ø: 1,85 mm
Celková délka L: 45 mm
Ø stopky D_s: 2,8 mm
Stopka 4hran □: 2,1 mm
Ø otvoru pod závit: 1,5 mm

Technický popis

Norma	DIN 371
Celková délka L	45 mm
Počet břitů Z	2
Hloubka závitů	5,55 mm
Počet drážek na třísky	2
Závit Ø	1,85 mm
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	2,8 mm
Stoupání závitu	0,399 mm
Chodů na palec	64
Ø otvoru pod závit	1,5 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	1-64 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník