

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1/4-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1/4-24
GTIN	4062406034597
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 24
Závit Ø: 6,35 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 7 mm
Stopka 4hran □: 5,5 mm
Ø otvoru pod závit: 5,35 mm

Technický popis

Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	7 mm
Stoupání závitů	1,058 mm
Celková délka L	80 mm
Chodů na palec	24
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3

Ø otvoru pod závit	5,35 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	19,05 mm
Závit Ø	6,35 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	1/4-24 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník