

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.3/4-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1.3/4-16
GTIN	4062406038434
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 44,45 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 43 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	1,588 mm
Závit Ø	44,45 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	29 mm

Chodů na palec	16
Celková délka L	220 mm
Hloubka závitů	88,9 mm
Ø otvoru pod závit	43 mm
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	1.3/4-16 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník