

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 3/4-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 3/4-14
GTIN	4062406035181
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 19,05 mm
Celková délka L: 125 mm
Ø stopky D_s: 14 mm
Stopka 4hran □: 11 mm
Ø otvoru pod závit: 17,4 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	14 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	14
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	17,4 mm

Celková délka L	125 mm
Hloubka závitu	38,1 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Závit Ø	19,05 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	3/4-14 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník