

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.12-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 NO.12-32
GTIN	4062406036737
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 32  
Závit Ø: 5,49 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 4,8 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	4,8 mm
Stoupání závitů	0,794 mm
Závit Ø	5,49 mm
Chodů na palec	32
Stopka 4hran □	4,9 mm

Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	80 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	16,47 mm
Druh závitů	UNEF-LH
Rozměr závitů	12-32 UNEF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník