

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.1-64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 NO.1-64
GTIN	4062406036492
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	2
Počet drážek na třísky	2
Celková délka L	45 mm
Ø otvoru pod závit	1,5 mm
Stoupání závitu	0,397 mm
Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	2,1 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Závit Ø	1,85 mm
Hloubka závitu	5,55 mm
Chodů na palec	64
Druh závitu	UNC-LH

Rozměr závitu	1-64 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník