

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 5/16-48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 5/16-48
GTIN	4062406041335
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 48
Závit Ø: 7,94 mm
Celková délka L: 90 mm
Ø stopky D_s: 8 mm
Stopka 4hran □: 6,2 mm
Ø otvoru pod závit: 7,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	7,5 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	7,94 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Celková délka L	90 mm
Řezný materiál	HSS E

Stoupání závitu	0,529 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	8 mm
Hloubka závitu	23,79 mm
Chodů na palec	48
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	5/16-48 UNS LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník