

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.3/8-12****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130035 1.3/8-12 |
| GTIN           | 4062406040291   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 34,925 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 28 mm  
Stopka 4hran □: 22 mm  
Ø otvoru pod závit: 32,75 mm

**Technický popis**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Závit Ø                 | 34,925 mm |
| Počet drážek na třísky  | 4         |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 28 mm     |
| Hloubka závitu          | 69,85 mm  |
| Norma                   | DIN 376   |
| Chodů na palec          | 12        |
| Stopka 4hran □          | 22 mm     |
| Stoupání závitu         | 2,117 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet břitů Z              | 4                                       |
| Ø otvoru pod závit         | 32,75 mm                                |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Celková délka L            | 200 mm                                  |
| Druh závitu                | UNF                                     |
| Rozměr závitu              | 1.3/8-12 UNF                            |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |