

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 5/16-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 5/16-24
GTIN	4062406039141
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 7,94 mm  
Celková délka L: 90 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 8 mm  
Stopka 4hran □: 6,2 mm  
Ø otvoru pod závit: 6,9 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Stoupání závitů	1,058 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3

Stopka 4hran □	6,2 mm
Závit Ø	7,94 mm
Hloubka závitů	23,82 mm
Celková délka L	90 mm
Chodů na palec	24
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	5/16-24 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník