

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.13/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 1.13/16-12
GTIN	4062406042998
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 46,037 mm  
Celková délka L: 250 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 36 mm  
Stopka 4hran □: 29 mm  
Ø otvoru pod závit: 44 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	44 mm
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Počet břitů Z	4
Závit Ø	46,037 mm

Stopka 4hran □	29 mm
Hloubka závitu	92 mm
Chodů na palec	12
Celková délka L	250 mm
Stoupání závitu	2,117 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.13/16-12 UN LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník