

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 1.1/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 1.1/16-18
GTIN	4062406044428
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 26,99 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 20 mm
Stopka 4hran □: 16 mm
Ø otvoru pod závit: 25,8 mm

Technický popis

Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	16 mm
Ø otvoru pod závit	25,8 mm
Závit Ø	26,99 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	160 mm

Hloubka závitu	67,5 mm
Stoupání závitu	1,411 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	18
Druh závitu	UNEF
Rozměr závitu	1.1/16-18 UNEF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník