

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.5/8-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.5/8-10
GTIN	4062406040581
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 10
Závit Ø: 41,275 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 39 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	10
Závit Ø	41,275 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	32 mm
Stopka 4hran □	24 mm
Ø otvoru pod závit	39 mm

Celková délka L	200 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitu	82,55 mm
Stoupání závitu	2,54 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1.5/8-10 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník