

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.12-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 NO.12-36
GTIN	4062406041205
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 36
Závit Ø: 5,49 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 4,8 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	5,49 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	36

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,706 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitu	16,47 mm
Ø otvoru pod závit	4,8 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	12-36 UNS LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník