

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.3/8-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.3/8-20
GTIN	4062406040253
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 34,925 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 28 mm  
Stopka 4hran □: 22 mm  
Ø otvoru pod závit: 33,7 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	20
Hloubka závitu	69,85 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	34,925 mm
Celková délka L	200 mm
Stoupání závitu	1,27 mm

Stopka 4hran □	22 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	28 mm
Ø otvoru pod závit	33,7 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.3/8-20 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník