

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 1.1/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 1.1/8-12
GTIN	4062406044510
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 28,575 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 22 mm  
Stopka 4hran □: 18 mm  
Ø otvoru pod závit: 26,5 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	2,117 mm
Stopka 4hran □	18 mm
Celková délka L	180 mm
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	12
Počet břitů Z	4

Hloubka závitů	71,44 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Závit Ø	28,575 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	1.1/8-12 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník