

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 3/8-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 3/8-20
GTIN	4062406041465
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 9,525 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 8,3 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	1,27 mm
Ø otvoru pod závit	8,3 mm
Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	8 mm
Chodů na palec	20
Počet břitů Z	3
Celková délka L	100 mm

Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	9,525 mm
Hloubka závitů	28,59 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	3/8-20 UN LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník