

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 11/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 11/16-16
GTIN	4062406039592
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 17,462 mm
Celková délka L: 125 mm
Ø stopky D_s: 14 mm
Stopka 4hran □: 11 mm
Ø otvoru pod závit: 16 mm

Technický popis

Chodů na palec	16
Ø stopky D _s	14 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	1,588 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	11 mm
Hloubka závitů	34,92 mm

Závit Ø	17,462 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	16 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka L	125 mm
Druh závitů	UN
Rozměr závitů	11/16-16 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník