

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 1.7/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 1.7/8-12
GTIN	4062406045296
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 47,625 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 45,6 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	29 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Závit Ø	47,625 mm
Hloubka závitů	119 mm

Ø otvoru pod závit	45,6 mm
Celková délka L	250 mm
Chodů na palec	12
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	2,117 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.7/8-12 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník