

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.1/2-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.1/2-24
GTIN	4062406040383
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 24
Závit Ø: 38,1 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 37,3 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	32 mm
Závit Ø	38,1 mm
Hloubka závitu	76,2 mm
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	1,058 mm
Ø otvoru pod závit	37,3 mm

Počet břitů Z	4
Celková délka L	200 mm
Chodů na palec	24
Stopka 4hran □	24 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1.1/2-24 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník