

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.3/4-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.3/4-20
GTIN	4062406040659
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 44,45 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 43,25 mm

Technický popis

Stoupání závitů	1,27 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	43,25 mm
Závit Ø	44,45 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	20

Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	220 mm
Hloubka závitu	88,9 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.3/4-20 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník