

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 5/16-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 5/16-36
GTIN	4062406041359
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 36  
Závit Ø: 7,94 mm  
Celková délka L: 90 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 8 mm  
Stopka 4hran □: 6,2 mm  
Ø otvoru pod závit: 7,25 mm

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	7,25 mm
Stoupání závitů	0,706 mm
Celková délka L	90 mm
Závit Ø	7,94 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Počet břitů Z	3

Hloubka závitu	23,79 mm
Norma	DIN 371
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	6,2 mm
Chodů na palec	36
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	5/16-36 UNS LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník