

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.1/8-8****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130036 1.1/8-8 |
| GTIN           | 4062406042295  |
| Třída artiklu  | 10N            |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 8  
Závit Ø: 28,575 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 22 mm  
Stopka 4hran □: 18 mm  
Ø otvoru pod závit: 25,5 mm

**Technický popis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 22 mm   |
| Počet břitů Z           | 4       |
| Norma                   | DIN 376 |
| Počet drážek na třísky  | 4       |
| Ø otvoru pod závit      | 25,5 mm |
| Stopka 4hran □          | 18 mm   |
| Řezný materiál          | HSS E   |
| Chodů na palec          | 8       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Závit Ø                    | 28,575 mm                               |
| Stoupání závitu            | 3,175 mm                                |
| Celková délka L            | 180 mm                                  |
| Hloubka závitu             | 57,15 mm                                |
| Druh závitu                | UN-LH                                   |
| Rozměr závitu              | 1.1/8-8 UN LH                           |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |