

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.2-64****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130036 NO.2-64 |
| GTIN           | 4062406040987  |
| Třída artiklu  | 10N            |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 64  
Závit Ø: 2,18 mm  
Celková délka L: 45 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 1,9 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Stopka 4hran □          | 2,1 mm   |
| Stoupání závitů         | 0,399 mm |
| Počet drážek na třísky  | 3        |
| Chodů na palec          | 64       |
| Řezný materiál          | HSS E    |
| Celková délka L         | 45 mm    |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Hloubka závitů             | 6,54 mm                                 |
| Závit Ø                    | 2,18 mm                                 |
| Norma                      | DIN 371                                 |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Ø otvoru pod závit         | 1,9 mm                                  |
| Druh závitů                | UNF-LH                                  |
| Rozměr závitů              | 2-64 UNF LH                             |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závit      | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |