

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 13/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 13/16-12
GTIN	4062406039714
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 20,638 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 18,6 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Chodů na palec	12
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	140 mm
Hloubka závitů	41,3 mm
Ø otvoru pod závit	18,6 mm

Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	14,5 mm
Závit Ø	20,638 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	2,117 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	13/16-12 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník