

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.13/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.13/16-12
GTIN	4062406040758
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 46,037 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 44 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	44 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Celková délka L	250 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	92 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376

Závit Ø	46,037 mm
Chodů na palec	12
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	36 mm
Stoupání závitu	2,117 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.13/16-12 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník