

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: NO.6-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 NO.6-40
GTIN	4062406043308
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 40
Závit Ø: 3,505 mm
Celková délka L: 56 mm
Ø stopky D_s: 4 mm
Stopka 4hran □: 3 mm
Ø otvoru pod závit: 2,95 mm

Technický popis

Norma	DIN 371
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	4 mm
Chodů na palec	40
Ø otvoru pod závit	2,95 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Závit Ø	3,505 mm

Stoupání závitu	0,635 mm
Hloubka závitu	8,8 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	56 mm
Počet břitů Z	3
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	6-40 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník