

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: NO.12-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 NO.12-32
GTIN	4062406038977
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: UNEF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 5,49 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,8 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	0,794 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	5,49 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Počet drážek na třísky	3

Ø otvoru pod závit	4,8 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	32
Celková délka L	80 mm
Hloubka závitů	16,47 mm
Druh závitů	UNEF
Rozměr závitů	12-32 UNEF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník