

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 3/8-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 3/8-36
GTIN	4062406043667
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 36  
Závit Ø: 9,525 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 8,9 mm

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	36
Norma	DIN 371
Celková délka L	100 mm
Počet drážek na třísky	3

Stopka 4hran □	8 mm
Ø otvoru pod závit	8,9 mm
Hloubka závitů	23,83 mm
Stoupání závitů	0,706 mm
Závit Ø	9,525 mm
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	3/8-36 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník