

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 7/8-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 7/8-24
GTIN	4062406044213
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 22,225 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 21,2 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Stoupání závitů	1,058 mm
Závit Ø	22,225 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Ø otvoru pod závit	21,2 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E

Hloubka závitu	55,56 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Celková délka L	140 mm
Chodů na palec	24
Počet drážek na třísky	4
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	7/8-24 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník