

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: NO.12-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 NO.12-28
GTIN	4062406043469
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 28
Závit Ø: 5,486 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 4,7 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	4,7 mm
Závit Ø	5,486 mm
Norma	DIN 371
Hloubka závitů	13,7 mm
Chodů na palec	28
Celková délka L	80 mm

Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,907 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	12-28 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník