

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.3-56****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 NO.3-56
GTIN	4062406041007
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 56
Závit Ø: 2,52 mm
Celková délka L: 50 mm
Ø stopky D_s: 2,8 mm
Stopka 4hran □: 2,1 mm
Ø otvoru pod závit: 2,15 mm

Technický popis

Hloubka závitů	7,56 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	2,15 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Norma	DIN 371

Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	2,52 mm
Chodů na palec	56
Stoupání závitu	0,454 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Druh závitu	UNF-LH
Rozměr závitu	3-56 UNF LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník