

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.12-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 NO.12-28
GTIN	4062406041229
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 28  
Závit Ø: 5,49 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 4,7 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	0,907 mm
Závit Ø	5,49 mm
Chodů na palec	28
Ø otvoru pod závit	4,7 mm
Norma	DIN 371
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	16,47 mm
Druh závitů	UNF-LH
Rozměr závitů	12-28 UNF LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník