

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.11/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1.11/16-12
GTIN	4062406047351
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 42,86 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 40,85 mm

Technický popis

Stoupání závitů	2,117 mm
Chodů na palec	12
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	107,15 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	29 mm

Celková délka L	220 mm
Ø otvoru pod závit	40,85 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	42,86 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.11/16-12 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník