

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.1/2-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1.1/2-8
GTIN	4062406047177
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 8  
Závit Ø: 38,1 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm  
Stopka 4hran □: 24 mm  
Ø otvoru pod závit: 35,1 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	35,1 mm
Celková délka L	200 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	24 mm
Závit Ø	38,1 mm
Hloubka závitů	95,25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm

Stoupání závitu	3,175 mm
Chodů na palec	8
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.1/2-8 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník