

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.11/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1.11/16-18
GTIN	4062406047337
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 18  
Závit Ø: 42,86 mm  
Celková délka L: 220 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 36 mm  
Stopka 4hran □: 29 mm  
Ø otvoru pod závit: 41,6 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	1,411 mm
Chodů na palec	18
Hloubka závitů	107,15 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Ø otvoru pod závit	41,6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Počet drážek na třísky	4

Závit Ø	42,86 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	220 mm
Druh závitu	UNEF-LH
Rozměr závitu	1.11/16-18 UNEF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník