

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.15/16-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.15/16-8
GTIN	4062406049836
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 8
Závit Ø: 49,212 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 46,2 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	32 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Ø otvoru pod závit	46,2 mm
Závit Ø	49,212 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	3,175 mm
Chodů na palec	8

Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitu	123 mm
Celková délka L	250 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.15/16-8 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník