

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.15/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 1.15/16-16
GTIN	4062406043094
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 49,212 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 47,7 mm

Technický popis

Závit Ø	49,212 mm
Ø otvoru pod závit	47,7 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	16
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	4

Stoupání závitu	1,588 mm
Hloubka závitu	98,4 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Celková délka L	250 mm
Norma	DIN 376
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.15/16-16 UN LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník