

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.10-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 NO.10-32
GTIN	4062406045623
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 32
Závit Ø: 4,826 mm
Celková délka L: 70 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 4,1 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	70 mm
Závit Ø	4,826 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3

Ø stopky D _s	6 mm
Chodů na palec	32
Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Hloubka závitů	12,1 mm
Stoupání závitů	0,794 mm
Druh závitů	UNF-LH
Rozměr závitů	10-32 UNF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník